



38 353 000 **RAPID L PER VASO SOSPESO**



## DESCRIZIONE PRODOTTO

- con cassetta da incassouniversale GD 2
- flusso regolabile
- valvola di scarico con 2 volumi /di sciacquo
- altezza di installazione 1,20 m
- installazione a parete e pareti divisorie
- telaio in acciaio zincato autoportante
- per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
- con raccordi fissi
- per montaggio singolo o su binario
- materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- 2 perni di fissaggio del vaso
- con perni di fissaggio
- distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
- curva di scarico in PP Ø 80/100 mm
- distanziatore Ø 80 mm
- set di raccordo di entrata e di uscita
- cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
- valvola di scarico con 2 volumi di sciacquo, /azionamento pneumatico
- coperchio piano removibile per facilitare i collegamenti di entrata dell'acqua e possibilità di foro d'ispezione stretto o largo
- raccordo di entrata da sinistra/destra o dall'alto
- bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)
- isolamento anticondensa
- raccordo da ½"
- rubinetto a squadra da ½"
- possibilità di scelta di azionamento con piastra piccola o grande
- senza accessori per installazione a parete
- senza piastra di azionamento

## 38 353 000 **RAPID L PER VASO SOSPESO**



### **PARTIDIRICAMBIO** , gennaio 2002 – now

- 1: Set di fissaggio (Ordine n. 42757000)
- 2: Perno filettato (Ordine n. 43023000)
- 3: Canotto di entrata/uscita (Ordine n. 37311K00)
- 3.1: Uscita vasca (Ordine n. 43511SH0)
- 3.2: Morsetto (Ordine n. 37119000)
- 4: Cassetta di sciacquo per WC GD 2 (Ordine n. 38208000)
- 5: Distanziatore (Ordine n. 42766000)
- 6: Gomito (Ordine n. 42946000)
- 6.1: Guarnizione tonda (Ordine n. 4207700M)
- 7: Fissaggio per curva di scarico (Ordine n. 42243000)
- 7.1: ATTACCO PASSANTE INSONORIZZATO X SCARICO (Ordine n. 42949000)